




**Nova cena: 2310,00 RSD**

~~Cena: 3575,00 RSD~~

Prodajna cena sa popustom

Popust: -1265,00 RSD

MAXI Držač složivih papirnih ubrusa C-V (savijenih na pola), izrađen od visokokvalitetne ABS plastike, kapaciteta 600 listova ubrusa.



## Opis

### **MAXI-V držač papirnih ubrusa u listićima K41B CRNI Vialli (za 600 listića)**

- Kapacitet: 600 listića papirnih ubrusa savijenih na pola (C ili V)
- Aparat je izrađen od visokokvalitetne ABS plastike.
- Mogućnost zaključavanja ključem koji se dobija uz aparat. U slučaju da izgubite ključ, možete ga poručiti kod nas kao rezervni deo. Postoji i mogućnost da se ključ zameni dugmetom za otvaranje ukoliko nema potrebe da se aparat zaključava. Ukoliko želite da kupite dugme uz aparat, naglasite to našoj službi prodaje prilikom naručivanja.
- Odgovara HACCP standardu, kao i ostalim standardima o bezbednosti hrane i predmeta opšte upotrebe, kao i direktivama Evropske unije.
- Prilikom korišćenja, korisnik dodiruje samo onaj listić koji uzima, a sledeći listić ostaje nedirnut

u aparatu žime se sprežava kontaminacija papira za sledećeg korisnika.

- Odgovarajući papir za aparat: Papirni ubrus, dimenzije savijenog listića: 10,5 cm x 24 cm ,

- Odgovarajući papirni ubrus: Samosloživi V papirni ubrus u listićima (ubrus savijen na pola).

Izbor papirnih ubrusa možete pogledati [ovde](#) . Imamo veliki izbor papirnih ubrusa izrađenih kako od 100% celuloze, tako i od 100% celuloze sa dodatkom reciklirane celuloze.



- Boje u kojima se aparat K41 proizvodi: Bela, Crna, Providna i Metalik Siva

- Materijal i boje koje se koriste su u skladu sa međunarodnim standardima i normama. Kontrola kvaliteta visokog stepena u toku procesa izrade garantuje bezbednost i kvalitet proizvoda.

---

### **Montaža aparata:**

- Montaža aparata se vrši pomoću tiplova i šrafova koji se dobijaju u kompletu. Montaža se može vršiti i bez bušenja zida, lepljenjem specijalnim lepkovima na bazi silikona (Bison, Moment-Fix i sl.). Ovi lepkovi se ne dobijaju uz aparat, već se moraju kupiti odvojeno. Ovi lepkovi se mogu naći u svakoj farbari. Prilikom lepljenja aparata na podlogu, dovoljno je lepak naneti u pet tačaka na polećinu aparata, po jednu tačku u uglovima i jednu tačku na sredini aparata. U slučaju lepljenja, poželjno je aparat dodatno zalepiti za podlogu sa duplex - obostrano lepljivom trakom na jednom ili dva mesta, ili zalepiti krep trakom preko aparata za podlogu, kako bi duplex ili krep traka držali aparat u željenom položaju dok se silikonski lepak ne stegne. Najbolje je aparat koristiti 24 časa posle obavljene montaže lepljenjem. U slučaju montaže dozatora pomoću tiplova i šrafova, dozator se može koristiti odmah. Aparat se montira po uputstvu koje se dobija uz aparat.

---

### **Održavanje aparata:**

Ovaj aparat ne zahteva specijalno održavanje. Aparat spolja prebrisati vlažnom krpom. Ne

koristiti abrazivna sredstva da ne bi došlo do ošte?enja spoljnih površina.

---

**GENERALNI UVOZNIK I DISTRIBUTER ZA SRBIJU:**

**EUROPLAST d.o.o. BEOGRAD**

**Anice Savi? - Rebac 13**

**11060 Beograd**

**tel: 011/275-66-66**

**mob: 063 8 333 666**

**e-mail: [prodaja@europlast.co.rs](mailto:prodaja@europlast.co.rs)**