



Nova cena:1790,00 RSD

Prodajna cena sa popustom

Dozator za dezinfekciono sredstvo na bazi alkohola ili antibakterijski gel, na dolivanje, kapaciteta 800 ml.



Opis

Dozator za dezinfekciono sredstvo S-tip, BELI, FD3016 , izra?en od visokokvalitetne ABS plastike, kapaciteta 800 ml

Dozator sa rezervoarom u koji se uliva dezinfekciono sredstvo. Ovaj dozator je izra?en od visokokvalitetne ABS/SAN plastike. Specijalna pumpa omogu?ava koriš?enje sredstava za dezinfekciju na bazi alkohola, kao i antibakterijskog gela za dezinfekciju. Materijal i boje koje se koriste su u skladu sa medjunarodnim standardima i normama. Kontrola kvaliteta visokog stepena u toku procesa izrade garantuje bezbednost i kvalitet. Dozator se redovno kontroliše u akreditovanim laboratorijama.

- Dozator za dezinfekciono sredstvo sa rezervoarom , izra?en je od visokokvalitetne ABS Plastike.

- Kapacitet: 800 ml (0,8 L)

-
- Prilikom svakog ispumpavanja tečnosti, dozator će izbaciti 0,7ml, što je dovoljno za više od 1400 doza po rezervoaru.
 - Tip rezervoara za tečnost: rezervoar sa poklopcem u koji se uliva tečnost je ugrađen u kućištu dozatora i lako se skida radi čišćenja.
 - Odgovara HACCP standardu, kao i ostalim standardima o bezbednosti hrane i predmeta opšte upotrebe.
 - Odgovarajuće punjenje: Sredstva za dezinfekciju na bazi alkohola, antibakterijski gel.

NE SME SE KORISTITI ZA TEŽNI SAPUN,

zato što težni sapun sadrži soli koje mogu oštetiti pumpu!

- Boje u kojima se dozator proizvodi: Bela, Crna i Metalik Siva

Montaža dozatora:

- Montaža dozatora se vrši pomoću tiplova i šrafova koji se dobijaju u kompletu. Montaža se može vršiti i bez bušenja zida, lepljenjem specijalnim lepkovima na bazi silikona (Bison, Moment-Fix i sl.). Ovi lepkovi se ne dobijaju uz dozator, već se moraju kupiti odvojeno. Ovi lepkovi se mogu naneti u svakoj farbari. Prilikom lepljenja dozatora na podlogu, dovoljno je lepak naneti u pet tačaka na poleđinu dozatora, po jednu tačku u uglovima i jednu tačku na sredini dozatora. U slučaju lepljenja, poželjno je dozator dodatno zalepiti za podlogu sa duplex - obostrano lepljivom trakom na jednom ili dva mesta, ili zalepiti krep trakom preko dozatora za podlogu, kako bi duplex ili krep traka držali dozator u željenom položaju dok se silikonski lepak ne stegne. Najbolje je dozator koristiti 24 časa posle obavljene montaže lepljenjem. U slučaju montaže dozatora pomoću tiplova i šrafova, dozator se može koristiti odmah.

Održavanje dozatora:

Ovaj dozator ne zahteva specijalno održavanje. Bitno je samo koristiti odgovarajuće punjenje (dezinfekciona sredstva na bazi alkohola ili antibakterijski gel) koje u sebi nema mikroestica. Dovoljno je povremeno skinuti rezervoar sa poklopcem i oprati ga toplom vodom iznutra i spolja. Dozator spolja prebrisati vlažnom krpom. Ne koristiti abrazivna sredstva da ne bi došlo do oštećenja spoljnih površina.

ΓΕΝΕΡΑΙΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΣΤΡΙΒΥΤΕΡ ΖΑ ΣΡΒΙΥΥ:
ΕΥΡΟΠΛΑΣΤ d.o.o. ΒΕΟΓΡΑΔ

Anice Savi? - Rebac 13

11060 Beograd

tel: 011/275-66-66

e-mail: prodaja@europlast.co.rs